

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4315.320

## Chaves de posicionamento de portas

Estado: 22/12/2025 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4315.320 - Chaves de posicionamento de portas

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 4315.320
Modelo	Com cabo de ligação
Comprimento	1.000 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	6000 V AC
Tensão nominal de isolamento	400 V AC
Instalações possíveis	para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado
Dimensões	Comprimento: 1.000 mm
Ligação elétrica	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Tensão nominal de serviço	400 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.139
Peso bruto	0.149
Número da tarifa alfandegária	85365019
EAN	4028177581333
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

# Aprovações

---

Aprovações

CQC  
CQC-CCC

---

Explicações

Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK