

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.550

Chaves de posicionamento de portas

Estado: 26/08/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.550 - Chaves de posicionamento de portas

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

Recursos

| | |
|--|---|
| Cód. Ref. | SZ 4315.550 |
| Modelo | Com cabo de ligação |
| Comprimento | 600 mm |
| Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase | 6000 V AC |
| Tensão nominal de isolamento | 400 V AC |
| Instalações possíveis | para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado |
| Dimensões | Comprimento: 600 mm |
| Ligação elétrica | 240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A |
| Tensão nominal de serviço | 400 V |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 40 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.115 |
| Peso bruto | 0.122 |
| Número da tarifa alfandegária | 85365019 |
| EAN | 4028177501461 |
| ETIM 9 | EC002626 |
| ETIM 8 | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |

Aprovações

Aprovações

CQC

CQC-CCC

CSA

UL + C-UL (listed)

UR