


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4315.710

# Chaves de posicionamento de portas

Estado: 23/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4315.710 - Chaves de posicionamento de portas

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 4315.710
Modelo	Com cabo de ligação
Comprimento	600 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	6000 V AC
Tensão nominal de isolamento	400 V AC
Instalações possíveis	para sistema de iluminação compacto
Dimensões	Comprimento: 600 mm
Ligação elétrica	240 V AC/2,5 A 125 V AC/2,5 A 24 V AC/2,5 A 24 V DC/2,5 A
Tensão nominal de serviço	400 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,11 kg
Peso bruto	0,139 kg
Número da tarifa alfandegária	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Descrição do produto	SZ INTERRUPTOR DE PORTA C/CABO 600

# Aprovações

---

Aprovações

CQC  
CQC-CCC

---

Explicações

Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK