

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4598.000

Trilho de montagem

Estado: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4598.000 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.



Recursos

Cód. Ref.	TS 4598.000
Descrição do produto	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos	Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	690 mm
Adequado para portas com largura	800 mm
Opções de montagem do VX	In door width 800 mm
Opções de montagem do VX SE	In door width 800 mm
Opções de montagem da AX	Em portas com 800 mm de largura com sistema de fecho de 3 pontos, na porta com fecho In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Opções de montagem da AX em plástico	In door width 800 mm

Recursos

Opções de montagem do PC	In door width 800 mm
Opções de montagem do TS	In door width 800 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX TS VX SE PC AX AX em plástico
Emb.	20 unid.
Peso líquido	6,78 kg
Peso bruto	7,225 kg
PCF/emb (cadle to gate)	32,59 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	TS Trilho de montagem, para TS, VX SE, TP, para porta com largura: 800 mm, C: 690 mm

Aprovações

Explicações	PCF-declaration
-------------	-----------------