### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## TS 4599.200 Trilho de montagem

Estado: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# TS 4599.200 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.







#### Recursos

Cód. Ref.	TS 4599.200
Descrição do produto	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos	Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	700 mm
Adequado para portas com largura	760 mm
Opções de montagem da AX	In door width 760 mm, with cam lock
Opções de montagem na AX em aço inoxidável	Em portas com 760 mm de largura, com lingueta, em combinação com a régua perfurada
Adequado para	Tipo de caixa: AX Largura/profundidade: 760 mm
Emb.	20 unid.
Peso líquido	7.24

© Rittal 2025

### Recursos

Peso bruto	7.28
PCF/emb (cadle to gate)	27,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177939028
E-Number Sweden	E3465249
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3