

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4943.000

Trilhos com perfil em C 30/15

Estado: 23/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4943.000 - Trilhos com perfil em C 30/15 segundo a norma EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Para a montagem diretamente no perfil horizontal ou vertical do armário utilizando elementos de fixação adicionais.



Recursos

Cód. Ref.	SZ 4943.000
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Comprimento	455 mm
Instalações possíveis	No nível de montagem interno no perfil do armário VX No perfil vertical de armários TS e VX SE com porca de encaixe TS 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX No perfil horizontal de armários VX SE, na largura, em cima e embaixo No perfil horizontal do armário VX SE embaixo na profundidade (sem placa de montagem) e em cima utilizando porcas de encaixe 8800.808 No perfil horizontal do armário TS Na largura ou profundidade da AX tripartida. Dependendo da situação de montagem, o trilho precisa ser cortado na medida desejada.
Adequado para	Tipo de caixa: VX TS Caixa AX tripartida para fixação na parede Largura/profundidade: 500 mm

Recursos

Emb.	6 unid.
Peso líquido	1,8 kg
PCF/emb (cadle to gate)	9,11 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Descrição do produto	TRILHO PERFIL "C" 30/15

Aprovações

Explicações	PCF-declaration
-------------	-----------------