
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 4943.000 Trilhos com perfil em C 30/15

Estado: 27/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SZ 4943.000 - Trilhos com perfil em C 30/15 segundo a norma EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Para a montagem diretamente no perfil horizontal ou vertical do armário utilizando elementos de fixação adicionais.





Recursos

Cód. Ref.	SZ 4943.000
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Comprimento	455 mm
Instalações possíveis	No nível de montagem interno no perfil do armário VX
	No perfil vertical de armários TS e VX SE com porca de encaixe TS 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX
	No perfil horizontal de armários VX SE, na largura, em cima e embaixo
	No perfil horizontal do armário VX SE embaixo na profundidade
	(sem placa de montagem) e em cima utilizando porcas de encaixe 8800.808
	No perfil horizontal do armário TS
	Na largura ou profundidade da AX tripartida. Dependendo da situação de montagem, o trilho precisa ser cortado na medida desejada.
Adequado para	Tipo de caixa: VX
	TS
	Caixa AX tripartida para fixação na parede
	Adequado para largura/profundidade: 500 mm

© Rittal 2025 2

Recursos

Emb.	6 unid.
Peso líquido	1.8
PCF/emb (cadle to gate)	7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177114579
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

© Rittal 2025 3