

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.264

Laterais subdivididas na horizontal

Estado: 1/02/2026 (Fonte: [ittal.com/br-pt](http://ittal.com/br-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.264 - Laterais subdivididas na horizontal para VX IT

Laterais subdivididas na horizontal para VX IT

## Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.264
Descrição do produto	Para fechar sistemas de armários para TI montados individualmente ou em módulos.
Vantagens	Manuseio simples e fácil Possibilidade de encaixe e desencaixe da lateral sem usar ferramenta Travamento com fecho de segurança 3524 E Travamento interno integrado
Material	Chapa de aço
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Console Base 6 cantoneiras de montagem 2 peças de fecho Inclui material de fixação
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Altura: = 2.450 mm Profundidade: = 1.000 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	20
Peso bruto	22

# Recursos

PCF/emb (cadle to gate)	83,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN	4028177950726
E-Number Sweden	E7282566
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101