


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.287

Lateral retentora inteiriça e encaixável

Estado: 1/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.287 - Lateral retentora inteiriça e encaixável para VX IT

Lateral retentora para VX IT. Para ser montada suspensa entre dois racks VX IT.



Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.287
Descrição do produto	Para ser montada suspensa entre dois armários modulares. Contendo, respectivamente, um orifício com Ø 40 mm no canto direito e esquerdo para passagem de cabos, tubulações, etc. Esses furos podem ser fechados com os acabamentos inclusos no fornecimento.
Vantagens	Encaixe simples e fácil
Material	Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento	Lateral retentora 2 acabamentos
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Altura: = 2.200 mm Profundidade: = 1.000 mm
Indicação de montagem	É necessária uma fresta de 3 mm para inserir a lateral retentora
Nota	Utilizar conexão para montagem modular externa de 3 mm Não pode ser utilizada juntamente com vedações para montagem modular As vedações existentes têm que ser eventualmente removidas antes da montagem

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20 (com os acabamentos montados)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	29 kg
Peso bruto	29,5 kg
PCF/emb (cadle to gate)	112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Descrição do produto	Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated