

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.310

**Conexão para montagem modular
externa de 3 mm**

Estado: 2/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.310 - Conexão para montagem modular externa de 3 mm para VX IT

Para a montagem modular de estruturas de quadros VX IT que serão separados por uma lateral retentora, para trocar um armário pré-montado pelo mesmo modelo ou para trocar uma estrutura integrada por uma solução de climatização LCP da Rittal.



Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.310
Vantagens	Possibilidade de substituição posterior de racks ou aparelhos LCP Garante a distância necessária de 3 mm para realizar futuras modificações
Aplicações	Para a substituição posterior de racks ou aparelhos LCP Para a montagem/remoção posterior de laterais retentoras inteiriças e encaixáveis
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	4 conexões para montagem modular externas de 3 mm Vedação para montagem modular, 8 m Inclui material de fixação
Nota	Em um módulo de armários, a medida externa aumenta 2 mm por armário O grau máximo de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 que pode ser alcançado é IP 20
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT
Emb.	4 unid.

Recursos

Peso líquido	0,78 kg
Peso bruto	0,86 kg
PCF/emb (cadle to gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Descrição do produto	Conexão para montagem modular, externa, 3 mm, para VX, VX IT. Para a substituição posterior de racks ou aparelhos LCP e para a montagem/remoção posterior de laterais retentoras inteiriças e encaixáveis