

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.310**

Conexão para montagem modular  
externa de 3 mm

Estado: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.310 - Conexão para montagem modular externa de 3 mm para VX IT

Para a montagem modular de estruturas de quadros VX IT que serão separados por uma lateral retentora, para trocar um armário pré-montado pelo mesmo modelo ou para trocar uma estrutura integrada por uma solução de climatização LCP da Rittal.



## Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.310
Vantagens	Possibilidade de substituição posterior de racks ou aparelhos LCP Garante a distância necessária de 3 mm para realizar futuras modificações
Aplicações	Para a substituição posterior de racks ou aparelhos LCP Para a montagem/remoção posterior de laterais retentoras inteiriças e encaixáveis
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	4 conexões para montagem modular externas de 3 mm Vedaçao para montagem modular, 8 m Inclui material de fixação
Nota	Em um módulo de armários, a medida externa aumenta 2 mm por armário O grau máximo de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 que pode ser alcançado é IP 20
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT
Emb.	4 unid.

# Recursos

Peso líquido	0.78
Peso bruto	0.86
PCF/emb (cadle to gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177950801
E-Number Sweden	E7282568
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263