
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





Estado: 27/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



encaixável

VX 5301.315 - Lateral retentora inteiriça e encaixável para VX IT

Lateral retentora para VX IT. Para ser montada suspensa entre dois racks VX IT.



Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.315
Descrição do produto	Para ser montada suspensa entre dois armários modulares. Contendo, respectivamente, um orifício com Ø 40 mm no canto direito e esquerdo para passagem de cabos, tubulações, etc. Esses furos podem ser fechados com os acabamentos inclusos no fornecimento.
Vantagens	Encaixe simples e fácil
Material	Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento	Lateral retentora 2 acabamentos
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Altura: = 2.450 mm Profundidade: = 1.000 mm
Indicação de montagem	É necessária uma fresta de 3 mm para inserir a lateral retentora
Nota	Utilizar conexão para montagem modular externa de 3 mm Não pode ser utilizada juntamente com vedações para montagem modular As vedações existentes têm que ser eventualmente removidas antes da montagem

© Rittal 2025

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20 (com os acabamentos montados)
Emb.	1 unid.
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177954953
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3