

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.336

**Módulo de chapa de base
multipartida lisa**

Estado: 9/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.336 - Módulo de chapa de base multipartida lisa para VX IT

Kit de chapas de base composto por módulos de chapas de base lisas e chapa deslizante para introdução de cabos.

Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.336
Descrição do produto	Kit de chapas de base composto por módulos de chapas de base lisas e chapa deslizante para introdução de cabos. O módulo de chapa de base lisa com 237,5 mm de profundidade pode ser opcionalmente substituído pela versão para entrada de cabos.
Vantagens	A sequência dos módulos é aleatória
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Kit de chapas de base Fita de vedação Inclui material de fixação 1 módulo de chapa de base lisa com 75 mm de profundidade 1 módulo de chapa de base lisa com 175 mm de profundidade 2 chapas deslizantes com 115 mm de profundidade
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: = 800 mm Profundidade: = 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4,5 kg
Peso bruto	4,84 kg
PCF/emb (cadle to gate)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910

Recursos

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 600 mm, sheet steel
