## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## IT 5302.026 Trilhos combinados

Estado: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## IT 5302.026 - Trilhos combinados para 482,6 mm (19")

## Recursos

Cód. Ref.	IT 5302.026
Aplicações	Para o roteamento e alívio da tração dos cabos no nível de 482,6 mm (19")
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material para fixação do trilho combinado, sem necessidade de acessórios para fixar os cabos
Instalações possíveis	No nível de montagem de 482,6 mm (19"), no esquema de perfurações de 482,6 mm (19")
Dimensões	Altura: 1 UA
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT VX IT TX CableNet
Emb.	4 unid.
Peso líquido	1.348
Peso bruto	1.4
PCF/emb (cadle to gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	83024200
EAN	4028177952584
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025