

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.105

Trilhos perfilados Standard, 482,6 mm (19")

Estado: 1/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.105 - Trilhos perfilados Standard, 482,6 mm (19") para VX IT

Para estruturar um nível de montagem em polegadas ou para a instalação parcial em polegadas. O modelo com perfil em L possibilita o encaixe imediato de todos os kits de montagem convencionais de sistemas de servidores fixados diretamente no esquema de perfurações de 19".

Recursos

Cód. Ref.	VX 5302.105
Modelo	para trilho perfilado VX IT Standard de 19"
Descrição do produto	Para estruturar um nível de montagem em polegadas ou para a instalação parcial em polegadas. O modelo com perfil em L possibilita o encaixe imediato de todos os kits de montagem convencionais de sistemas de servidores fixados diretamente no esquema de perfurações de 19".
Vantagens	Legenda integrada das UA nas duas direções As perfurações integradas no esquema de UA na frente e na lateral possibilitam a montagem de elementos para o roteamento de cabos para estruturar a instalação de acordo com as UA
Dados técnicos	Perfurações laterais redondas e quadradas no esquema de UA A ligação equipotencial no nível de montagem e com a estrutura é feita por meio dos elementos de fixação Sistema de perfurações em polegadas incluindo fixação central de UA segundo o padrão EIA 310 E
Aplicações	Para estruturar um nível de fixação em polegadas no sistema de racks VX IT
Material	Chapa de aço de 2 mm
Superfície	Com pintura de fundo
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Posição de montagem	Atrás

Recursos

Instalações possíveis	Opção de larguras de montagem alternativas entre 21" e 24", dependendo do tipo de fixação selecionado e das medidas do rack
Indicação de montagem	Para fazer a fixação, é necessário combinar com uma travessa, treliça de profundidade ou cantoneira O uso das diferentes opções de fixação depende das medidas do respectivo rack
Adequado para	Altura: = 38 UA = 1.800 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	7,6 kg
Peso bruto	8,14 kg
PCF/emb (cadle to gate)	31 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 38 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005