

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.152

Trilhos perfilados Dynamic, 482,6 mm (19")

Estado: 27/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.152 - Trilhos perfilados Dynamic, 482,6 mm (19") para VX IT

Trilhos perfilados também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | VX 5302.152 |
| Descrição do produto | Para estruturar um nível de montagem em polegadas ou para a instalação parcial em polegadas. O modelo com perfil em L possibilita o encaixe imediato de todos os kits de montagem convencionais de sistemas de servidores fixados diretamente no esquema de perfurações de 19". |
| Vantagens | Legenda integrada das UA nas duas direções As perfurações integradas no esquema de UA na frente e na lateral possibilitam a montagem de elementos para o roteamento de cabos para estruturar a instalação de acordo com as UA |
| Dados técnicos | Perfurações laterais redondas e quadradas no esquema de UA A ligação equipotencial no nível de montagem e com a estrutura é feita por meio dos elementos de fixação Sistema de perfurações em polegadas incluindo fixação central de UA segundo o padrão EIA 310 E |
| Aplicações | Para estruturar um nível de fixação em polegadas no sistema de racks VX IT |
| Material | Chapa de aço de 2,5 mm |
| Superfície | Com pintura de fundo |
| Cor | RAL 9005 |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Posição de montagem | Na frente |
| Instalações possíveis | Opção de larguras de montagem alternativas entre 21" e 24", dependendo do tipo de fixação selecionado e das medidas do rack |

Recursos

| | |
|---|--|
| Indicação de montagem | Para fazer a fixação, é necessário combinar com uma travessa, treliça de profundidade ou cantoneira O uso das diferentes opções de fixação depende das medidas do respectivo rack |
| Adequado para | Altura: = 38 UA = 1.800 mm |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 10,6 kg |
| Peso bruto | 10,88 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 41,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descrição do produto | Mounting angles dynamic, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 38 U, sheet steel, 2.5 mm, primed, RAL 9005 |

Aprovações

| | |
|-------------|----------------------------|
| Explicações | Manufacturer's declaration |
|-------------|----------------------------|