### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 5302.164 Treliças de profundidade

Estado: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# VX 5302.164 - Treliças de profundidade para trilhos perfilados de 482,6 mm (19")

Trilhos com perfil em L também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

#### Recursos

Cód. Ref.	VX 5302.164
Modelo	para trilho perfilado VX IT Dynamic de 19"
Descrição do produto	Para a montagem de trilhos perfilados em polegadas.
Vantagens	Capacidade de carga especialmente elevada até 15000 N Mais estabilidade pela melhor distribuição da carga Opção de instalação simétrica ou assimétrica Mais espaço para o roteamento de cabos ou integração de uma Liquid Cooling Unit (LCU) no caso de instalação assimétrica de um lado (deslocada) Ideal para integração de trilhos perfilados em polegadas para a instalação alternativa com componentes de 21", 23" ou 24"
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Treliças de profundidade Inclui material de fixação 4 treliças de profundidade (2 em cima e 2 embaixo)
Indicação de montagem	Para fixar os trilhos perfilados em racks com profundidade >1000 mm e largura >600 mm, é necessário o trilho de suporte para VX IT
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT, Dynamic Largura: > 600 mm Profundidade: = 1.200 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	12
Peso bruto	12.5

© Rittal 2025

#### Recursos

PCF/emb (cadle to gate)	47,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177955592
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Aprovações

Explicações Manufacturer's declaration

© Rittal 2025 3