Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.480

Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável

Estado: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



DK 5501.480 - Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável para VX IT, TE, TX CableNet

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro.





Recursos

| Cód. Ref. | DK 5501.480 |
|------------------------|---|
| Vantagens | Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário, |
| | sem necessidade de utilizar ferramenta |
| | Todos os três orifícios de fixação do sistema EIA estão disponíveis para parafusar os componentes a serem instalados. |
| | No TE 8000, o parafusamento direto no esquema de perfurações de |
| | 482,6 mm (19") também é uma opção possível |
| | 482,0 mm (19) também é uma opção possívei |
| Aplicações | Para montagem no nível de fixação dianteiro |
| | Para o apoio de equipamentos pesados |
| | Para adaptação em níveis de 19" com distâncias personalizadas |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Instalações possíveis | Trilhos com perfil em L de 482,6 mm (19") na frente e atrás |
| | Quadro de montagem de 482,6 mm (19") na frente e atrás |
| | Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT |
| Capacidade de carga | 1500 N |
| Nota | Superfície efetiva de apoio em cada lado: 25 mm |
| | Superficie efetiva de apolo em cada iado. 23 mm |

© Rittal 2025 2

Recursos

| Adequado para | Tipo de caixa: TS IT VX IT TE TX CableNet |
|-------------------------------|--|
| Distância entre os níveis | 600 - 900 mm |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 3.2 |
| Peso bruto | 3.74 |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177679030 |
| E-Number Sweden | E7239697 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

© Rittal 2025 3