

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.655

Prateleira fixa

Estado: 6/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.655 - Prateleira fixa para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para a montagem fixa entre dois níveis de fixação de 19".

Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.655
Vantagens	Montagem fácil e simples, sem necessidade de utilizar ferramenta
Aplicações	Profundidade variável para adaptação em níveis com distância personalizada
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Instalações possíveis	Trilhos com perfil em L de 482,6 mm (19") na frente e atrás Quadro de montagem de 482,6 mm (19") na frente e atrás
Aplicações	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 50 kg.
Capacidade de carga	50 kg
Dimensões	Largura: 484 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TS IT TE TX CableNet
Distância entre os níveis	400 - 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.5
Peso bruto	4.82
PCF/emb (cadle to gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)

Recursos

Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177679092
E-Number Sweden	E7239587
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261