

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.025

Chapa de ventilação

Estado: 18/03/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.025 - Chapa de ventilação para VX IT, TS IT, TX CableNet

Dependendo do modelo, para a ventilação ativa do VX IT, TS IT ou TE 8000.



Recursos

Cód. Ref.	DK 5502.025
Descrição do produto	Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais.
Aplicações	Para montagem no recorte integrado na chapa de teto
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	1 unidade de ventilação 2 ventiladores 1 termostato Cabo de ligação aberto Inclui material de fixação
Dimensões	Largura: 340 mm Altura: 59 mm Profundidade: 550 mm
Nota	O nível de ruído indicado refere-se ao primeiro ventilador Conexão através de caixa de distribuição ou conector específico do país

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TS IT Largura: 800 mm 800 mm 800 mm Profundidade: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso bruto	4,8 kg
Número da tarifa alfandegária	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Descrição do produto	DK Chapa de ventilação, para uso na chapa de teto, inclui 2 ventiladores, ampliável para, no máx., 6 ventiladores, LAP: 340x59x550 mm

Aprovações

Explicações	Declaración de conformidad UK
-------------	-------------------------------