

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



DK 5502.305

Gaveta

Estado: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.305 - Gaveta para um nível de fixação de 482,6 mm (19")

Para a instalação frontal em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"). Com cobertura e trilhos telescópicos para colocar listas de pessoal, manuais de instruções e uma variedade de materiais pequenos.

Recursos

Cód. Ref.	DK 5502.305
Descrição do produto	Para a instalação frontal em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"). Com cobertura e trilhos telescópicos para colocar listas de pessoal, manuais de instruções e uma variedade de materiais pequenos. O modelo menor da variante com 2 UA também é adequado para a instalação no quadro montado com dobradiça.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Completamente montado Fecho de segurança 12321
Profundidade interna	419 mm
Largura interna	411 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.406
Peso bruto	6.9
PCF/emb (cadle to gate)	25,7 kg CO ₂ eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177679382
E-Number Sweden	E7239795
ETIM 9	EC002620

Recursos

ECLASS 8.0

27189261