Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.325 Gaveta

Estado: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



DK 5502.325 - Gaveta para um nível de fixação de 482,6 mm (19")

Para a instalação frontal em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"). Com cobertura e trilhos telescópicos para colocar listas de pessoal, manuais de instruções e uma variedade de materiais pequenos.

Recursos

Cód. Ref.	DK 5502.325
Descrição do produto	Para a instalação frontal em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"). Com cobertura e trilhos telescópicos para colocar listas de pessoal, manuais de instruções e uma variedade de materiais pequenos. O modelo menor da variante com 2 UA também é adequado para a instalação no quadro montado com dobradiça.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Completamente montado Fecho de segurança 12321
Profundidade interna	419 mm
Largura interna	411 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	7.785
Peso bruto	8.195
PCF/emb (cadle to gate)	31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177679399
E-Number Sweden	E7239796
ETIM 9	EC002620

© Rittal 2025 2

Recursos

ECLASS 8.0

27189261

© Rittal 2025 3