


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5506.131

Rack para redes/servidores TS IT

Estado: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5506.131 - Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, com quadro de montagem de 19"

TS IT fechado para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19" para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.

Recursos

Cód. Ref.	DK 5506.131
Material	Chapa de aço Alumínio Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Instalações internas: pintura eletroforética por imersão Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	Quadro do armário e partes planas: RAL 7035 Montagem interna: RAL 9005

Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com dobradiças de 180° Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180° Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E Chapa de teto inteiriça lisa Bandeja com chapa de base multipartidas lisas Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Vedações para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos) Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa) 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Palete IPPC
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm
Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente	87 mm / 65 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	445 mm
Design doors	lisa, IP 55
Modelo do(s) nível(eis) de 19"	Quadro de montagem de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga	15.000 N
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas
Nota	Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação No caso de armários com altura e profundidade de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, as respectivas laterais são opcionais, sendo fornecidas montadas no respectivo armário

Recursos

Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	114
Peso bruto	120
EAN	4028177705951
E-Number Sweden	E7239860
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície Grau de proteção
Explicações	Declaration of conformity