


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5516.141

Rack para redes/servidores TS IT

Estado: 21/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5516.141 - Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, com quadro de montagem de 19"

TS IT, fechado, para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19" para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

Recursos

| | |
|----------------|---|
| Cód. Ref. | DK 5516.141 |
| Material | Chapa de aço Alumínio Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Instalações internas: pintura eletroforética por imersão Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó |
| General colour | RAL 7035 |
| Cor | Quadro do armário e partes planas: RAL 7035 Montagem interna: RAL 9005 |

Recursos

| | |
|--|---|
| Escopo de fornecimento | <p>Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto</p> <p>Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°</p> <p>Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E</p> <p>Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás</p> <p>Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa).</p> <p>Dispensável em variantes sem recorte.</p> <p>Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)</p> <p>12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)</p> <p>50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)</p> <p>Palete IPPC</p> <p>Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação</p> <p>Porta traseira em chapa de aço, lisa, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°</p> |
| Dimensões | <p>Largura: 800 mm</p> <p>Altura: 2.200 mm</p> <p>Profundidade: 1.200 mm</p> |
| Unidades de altura | 47 UA |
| Unidades de altura | 47 UA |
| Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente | 147 mm / 305 mm |
| Distância entre os níveis (pronto para montagem) | 745 mm |
| Design doors | fechado |
| Modelo do(s) nível(eis) de 19" | Quadro de montagem de 482,6 mm (19") |
| Capacidade de carga | 15.000 N |
| Nota | Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação |
| Material básico | Alumínio |
| Emb. | 1 unid. |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Peso líquido | 116,6 kg |
| Peso bruto | 124,6 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descrição do produto | TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2200 x 1200 mm, 47 U |

Aprovações

| | |
|--------------|---------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície |
| Explicações | Declaration of conformity |