Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5526.131 Rack para redes/servidores TS IT

Estado: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



DK 5526.131 - Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, com quadro de montagem de 19"

TS IT fechado para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19" para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.

Recursos

Cód. Ref.	DK 5526.131
Material	Chapa de aço Alumínio Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Instalações internas: pintura eletroforética por imersão Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	Quadro do armário e partes planas: RAL 7035 Montagem interna: RAL 9005

© Rittal 2025 2

Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
	Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
	Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180°
	Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor
	semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
	Chapa de teto inteiriça lisa
	Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
	Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
	Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos)
	Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de
	aterramento (inclusa)
	12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
	50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Palete IPPC
Dimensões	Largura: 600 mm
	Altura: 1.200 mm
	Profundidade: 600 mm
Unidades de altura	24 UA
Unidades de altura	24 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente	84 mm / 168 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	345 mm
Design doors	lisa, IP 55
Modelo do(s) nível(eis) de 19"	Quadro de montagem de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga	15.000 N
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas
Nota	Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação No caso de armários com altura e profundidade de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, as respectivas laterais são opcionais, sendo fornecidas montadas no respectivo armário

© Rittal 2025 3

Recursos

Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	63.8
Peso bruto	65.8
EAN	4028177706361
E-Number Sweden	E7239850
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície Grau de proteção
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025