## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5526.141 Rack para redes/servidores TS IT

Estado: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# DK 5526.141 - Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, com quadro de montagem de 19"

TS IT, fechado, para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19" para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

#### Recursos

Cód. Ref.	DK 5526.141
Material	Chapa de aço
	Alumínio
	Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
	Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
	Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura
	eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
	Montagem interna: RAL 9005

© Rittal 2025 2

## Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com dobradiças de 180° Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte. Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa) 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Palete IPPC Chapa de teto multipartida e removível, para entrada de cabos na horizontal pelo lado de trás e recorte coberto para chapa de ventilação Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180°
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 600 mm
Unidades de altura	24 UA
Unidades de altura	24 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente	84 mm / 168 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	345 mm
Design doors	fechado
Modelo do(s) nível(eis) de 19"	Quadro de montagem de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga	15.000 N
Nota	Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.

© Rittal 2025

3

### Recursos

Peso líquido	67.1
Peso bruto	70.6
EAN	4028177705838
E-Number Sweden	E7239870
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025