

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5832.600

Sistema de armário individual VX SE

Estado: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5832.600 - Sistema de armário individual VX SE

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. A compatibilidade dos sistemas possibilita a configuração com os acessórios da linha VX25. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.



Recursos

| | |
|------------|--|
| Cód. Ref. | SE 5832.600 |
| Material | Armário: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície | Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas |
| Cor | RAL 7035 |

Recursos

| | |
|---|--|
| Escopo de fornecimento | Armário fechado nas laterais e em cima Porta(s) Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Placa de montagem Chapas de base Painel traseiro removível Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm Painel traseiro inteiriço |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 400 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 699 mm x 1.896 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Type 3R Tipo 12 |
| Código IK | IK10 |
| Quantidade de portas | 1 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 126,7 kg |
| Peso bruto | 128,2 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 368,55 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |

Recursos

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | VX SE Sistema de armário individual, LAP: 800x2000x400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na frente |

Aprovações

| | |
|--------------|---|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície Grau de proteção |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK PCF-declaration |