



# CP 6218.110 - Perfil de sustentação CP 180 aberto

Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Perfil em forma de X para maior capacidade de carga, amplas canaletas para roteamento de cabos. A canaleta superior é suficiente para cabos com conectores grandes (por exemplo: DVI ou VGA), aplicada no sistema completo, permitindo uso irrestrito.

## Recursos

Cód. Ref.	CP 6218.110
Descrição do produto	Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Perfil em forma de X para maior capacidade de carga, amplas canaletas para roteamento de cabos. A canaleta superior é suficiente para cabos com conectores grandes (por exemplo: DVI ou VGA), aplicada no sistema completo, permitindo uso irrestrito.
Material	Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado Cobertura: plástico
Cor	Perfil de sustentação: RAL 7035 Cobertura: RAL 7024
Escopo de fornecimento	Perfil de sustentação Tampa de encaixe
Comprimento	1.000 mm
Dimensões	Largura: 90 mm Altura: 160 mm Comprimento: 1.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	10,377 kg
Peso bruto	10,923 kg

## Recursos

---

Número da tarifa alfandegária	76042100
-------------------------------	----------

---

ETIM 9	EC000882
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27400556
------------	----------

---

Descrição do produto	#NV
----------------------	-----

## Aprovações

---

Explicações
-------------

Manufacturer's declaration
----------------------------