Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6340.100 Compact Panel

Estado: 10/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



CP 6340.100 - Compact Panel

Painéis de comando com design elegante em perfis de alumínio extrudado. Ideal para painéis de comando pequenos. Versatilidade na instalação interna







Recursos

Cód. Ref.	CP 6340.100
Modelo	Com conexão de braços articulados de 90 x 71 mm para CP 40, aço
Descrição do produto	Para unidades de comando de pequeno porte, instaladas em placas frontais. A placa frontal é instalada pelo lado de trás e fixada por dentro com tensores. O usuário pode utilizar placas frontais com espessura de 2 a 6 mm. O painel traseiro pode ser instalado com a dobradiça tanto na direita como na esquerda. Teto com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP 40 em aço.
Material	Teto e base: zinco fundido sob pressão Painel traseiro: alumínio Laterais: perfil em alumínio extrudado Cobertura dos parafusos: plástico
Superfície	Teto, base, laterais: pintura eletrostática a pó Painel traseiro: anodizado natural
Cor	RAL 7024

© Rittal 2025

Recursos

Escopo de fornecimento	Teto
	Base
	Painel traseiro
	Laterais
	Cobertura dos parafusos
	Inclui vedação e tensores
Dimensões	Largura: 241 mm
	Altura: 388 mm
	Profundidade: 87 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Adequado para painel frontal com largura	178 mm
Adequado para painel frontal com altura	350 mm
Modelo	Acesso para serviço por trás
Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3.62
Peso bruto	4.667
EAN	4028177382695
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3