

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.300

Compact Panel

Estado: 29/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



CP 6340.300 - Compact Panel

Painéis de comando com design elegante em perfis de alumínio extrudado. Ideal para painéis de comando pequenos. Versatilidade na instalação interna



Recursos

Cód. Ref.	CP 6340.300
Modelo	Com conexão de braços articulados de 90 x 71 mm para CP 40, aço
Descrição do produto	Para unidades de comando de pequeno porte, instaladas em placas frontais. A placa frontal é instalada pelo lado de trás e fixada por dentro com tensores. O usuário pode utilizar placas frontais com espessura de 2 a 6 mm. O painel traseiro pode ser instalado com a dobradiça tanto na direita como na esquerda. Teto com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP 40 em aço.
Material	Teto e base: zinco fundido sob pressão Painel traseiro: alumínio Laterais: perfil em alumínio extrudado Cobertura dos parafusos: plástico
Superfície	Teto, base, laterais: pintura eletrostática a pó Painel traseiro: anodizado natural
Cor	RAL 7024

Recursos

Escopo de fornecimento	Teto Base Painel traseiro Laterais Cobertura dos parafusos Inclui vedação e tensores
Dimensões	Largura: 315 mm Altura: 238 mm Profundidade: 87 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Adequado para painel frontal com largura	252 mm
Adequado para painel frontal com altura	200 mm
Modelo	Acesso para serviço por trás
Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3.028
Peso bruto	4.12
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177382718
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--