Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SM 6450.010 Monitor TFT

Estado: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SM 6450.010 - Monitor TFT

Variante de instalação para superfícies e painéis de comando.

Recursos

Cód. Ref.	SM 6450.010
Modelo	Sem touch screen
Descrição do produto	Variante de instalação para superfícies e painéis de comando.
Vantagens	Modelo industrial de elevado padrão Montagem simples e rápida devido ao quadro frontal integrado Não exige ventilação adicional Profundidade de montagem reduzida (45 mm)
Material	Quadro frontal: alumínio
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Vedação Porcas sextavadas (para montagem em superfícies) Cabo VGA Pinos roscados M5 para montagem no lado de trás Variantes de tela touch screen com cabo de ligação integrado e driver de CD-ROM Com tela de proteção de reflexão reduzida.
Dimensões	Largura: 430 mm Altura: 343 mm
Interfaces	VGA (D-SUB HD 15 polos) DVI-D
Faixa de temperatura de serviço	0 °C50 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C85 °C
Brilho do display	400 cd/m²
Contraste	700 : 1

© Rittal 2025

Recursos

Tempo de operação	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Botões no lado de trás
Reading angle left/right	80 °
Resolução do display	1024 x 768 pixels
Potência nominal Pel	Com DC: 15 W
H-Sync.H-Sync. (mín. / máx.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (mín./máx.)	60 - 75 Hz
Quantidade de cores	16,7
Resolução do controlador	VGA
	SVGA
	XGA
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.4
Peso bruto	6.52
Número da tarifa alfandegária	85286200
EAN	4028177389991
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Aprovações

Declaration of conformity

© Rittal 2025 3