

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.010

Monitor TFT

Estado: 9/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.010 - Monitor TFT

Variante de instalação para superfícies e painéis de comando.

Recursos

Cód. Ref.	SM 6450.010
Modelo	Sem touch screen
Descrição do produto	Variante de instalação para superfícies e painéis de comando.
Vantagens	<p>Modelo industrial de elevado padrão</p> <p>Montagem simples e rápida devido ao quadro frontal integrado</p> <p>Não exige ventilação adicional</p> <p>Profundidade de montagem reduzida (45 mm)</p>
Material	Quadro frontal: alumínio
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	<p>Vedaçāo</p> <p>Porcas sextavadas (para montagem em superfícies)</p> <p>Cabo VGA</p> <p>Pinos roscados M5 para montagem no lado de trás</p> <p>Variantes de tela touch screen com cabo de ligação integrado e driver de CD-ROM</p> <p>Com tela de proteção de reflexão reduzida.</p>
Dimensões	<p>Largura: 430 mm</p> <p>Altura: 343 mm</p>
Interfaces	<p>VGA (D-SUB HD 15 polos)</p> <p>DVI-D</p>
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...50 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C...85 °C
Brilho do display	400 cd/m ²
Contraste	700 : 1
Diagonal	15"

Recursos

Tempo de operação	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Botões no lado de trás
Reading angle left/right	80 °
Resolução do display	1024 x 768 pixels
Potência nominal Pel	Com DC: 15 W
H-Sync.H-Sync. (mín. / máx.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (mín./máx.)	60 - 75 Hz
Quantidade de cores	16,
Resolução do controlador	VGA SVGA XGA
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.4
Peso bruto	6.52
Número da tarifa alfandegária	85286200
EAN	4028177389991
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Aprovações

Explicações Declaration of conformity