

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.050

Fonte de alimentação

Estado: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.050 - Fonte de alimentação Para monitor TFT

Com tomada tipo IEC320, com cabo (1,5 m) para ligação no monitor TFT.

Recursos

Cód. Ref.	SM 6450.050
Material	Caixa: plástico
Escopo de fornecimento	Fonte de alimentação com conector tipo IEC 60 320 C14 Cabo integrado (1,5 m) para ligação no monitor TFT
Dimensões	Largura: 112 mm Altura: 31 mm Profundidade: 47 mm
Tensão de entrada	100 - 240 V
Tensão de saída	12 V DC
Faixa de temperatura de serviço	10 °C...40 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-10 °C...80 °C
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,254 kg
Peso bruto	0,294 kg
Número da tarifa alfandegária	85043121
ETIM 9	EC001781
ECLASS 8.0	19089213
Descrição do produto	FONTE ALIMENT. 100-240VAC 50/60HZ/12VDC