Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SM 6450.050 Fonte de alimentação

Estado: 21/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SM 6450.050 - Fonte de alimentação Para monitor TFT

Com tomada tipo IEC320, com cabo (1,5 m) para ligação no monitor TFT.

Recursos

Cód. Ref.	SM 6450.050
Material	Caixa: plástico
Escopo de fornecimento	Fonte de alimentação com conector tipo IEC 60 320 C14 Cabo integrado (1,5 m) para ligação no monitor TFT
Dimensões	Largura: 112 mm Altura: 31 mm Profundidade: 47 mm
Tensão de entrada	100 - 240 V
Tensão de saída	12 V DC
Faixa de temperatura de serviço	10 °C40 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-10 °C80 °C
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.254
Peso bruto	0.294
Número da tarifa alfandegária	85043121
EAN	4028177390027
ETIM 9	EC001781
ECLASS 8.0	19089213

© Rittal 2025