

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6501.020**

**Perfil de sustentação CP 40 em aço**

Estado: 28/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6501.020 - Perfil de sustentação CP 40 em aço fechado

Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.

## Recursos

Cód. Ref.	CP 6501.020
Descrição do produto	Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.
Material	Tubo de aço com pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Perfil de sustentação
Diâmetro	48,3 mm
Comprimento	1.000 mm
Espessura do material	4 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4,7 kg
Peso bruto	4,72 kg
PCF/emb (cadle to gate)	16 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Descrição do produto	CP40 Perfil de Sustentação 1000MM

## Aprovações

# Aprovações

---

Explicações

Manufacturer's declaration