

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CP 6514.200

## Trilho de apoio móvel

Estado: 21/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6514.200 - Trilho de apoio móvel

Para apoiar teclados padrão no caso de serviços de programação e de manutenção, distância de montagem dos perfis porta-teclado para movimento lateral sem qualquer problema: no mínimo 300 mm.



## Recursos

Cód. Ref.	CP 6514.200
Descrição do produto	Para apoiar teclados padrão no caso de serviços de programação e de manutenção. Distância de montagem dos perfis porta-teclado para movimento lateral sem qualquer problema: no mínimo 300 mm. Profundidade adequada para teclados de até no máximo 210 mm.
Vantagens	Após a utilização, encaixar os perfis porta-teclados com segurança embaixo da superfície de montagem, sem ocupar espaço – evitando limitar a área de trabalho do operador.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Instalações possíveis	Embaixo do Comfort Panel (placa frontal com largura mínima de 385 mm) Embaixo do Optipanel (placa frontal com largura mínima de 405 mm) Embaixo de superfícies com tamanho suficiente como, por exemplo, tampos de mesa IW e painéis de comando AX com puxadores laterais Em superfícies verticais (portas/laterais)
Emb.	2 unid.

# Recursos

Peso líquido	1 kg
Peso bruto	1,089 kg
PCF/emb (cadle to gate)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	SUP. ANGULAR TECLADO