


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.000

Painéis de comando com porta

Estado: 1/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6538.000 - Painéis de comando com porta

Painéis de comando com porta, chapa de aço com puxadores laterais em alumínio. Abertura da porta no lado frontal. Grau de proteção IP 55. Recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L, Ø 130 mm.

Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | CP 6538.000 |
| Material | Painel e porta: chapa de aço Puxadores: alumínio Acabamentos: plástico |
| Superfície | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxadores: pintura eletrostática a pó |
| Cor | Painel e porta: RAL 7035 Puxadores e acabamentos: RAL 5018 |
| Escopo de fornecimento | Painel com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L com Ø de 130 mm Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Porta com quadro compacto Puxadores laterais e acabamentos |
| Dimensões | Largura: 400 mm Altura: 400 mm Profundidade: 180 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Nota | O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel. |
| Material básico | Alumínio |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 9,099 kg |
| Peso bruto | 9,578 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |

Recursos

ECLASS 8.0

27180505