

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6660.010

**Perfil de sustentação CP 40 em aço
inoxidável**

Estado: 26/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6660.010 - Perfil de sustentação CP 40 em aço inoxidável fechado

Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.

Recursos

Cód. Ref.	CP 6660.010
Descrição do produto	Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento	Perfil de sustentação
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
Diâmetro	48,3 mm
Comprimento	1.000 mm
Espessura do material	3,6 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3,7 kg
Peso bruto	3,9 kg
Número da tarifa alfandegária	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Descrição do produto	CP PERFIL SOPORTE INOXIDABLE

Aprovações

Explicações	Manufacturer's declaration
-------------	----------------------------