

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6701.500

### Bases

Estado: 18/12/2025 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6701.500 - Bases

Quatro larguras e uma grande diversidade de profundidades como base para cada solução TopConsole.

## Recursos

|  |   |
|--|---|
| Cód. Ref.                                      | TP 6701.500   |
| Material                                       | Armário: chapa de aço de 1,5 mm<br>Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido<br>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície                                     | pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada<br>Placa de montagem: galvanizada                          |
| Cor  | RAL 7035  |
| Escopo de fornecimento                         | Armário aberto na parte superior<br>Porta dianteira<br>Placa de montagem<br>Base aberta para entrada de cabos personalizada   |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)         | 699 mm x 625 mm   |
| Quantidade de portas                           | 1   |
| Código IK                                      | IK08  |
| Material básico                                | Chapa de aço  |
| Dimensões                                      | Largura: 800 mm<br>Altura: 675 mm<br>Profundidade: 400 mm   |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 com as respectivas chapas de base   |
| Protection category NEMA                       | NEMA 12 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura   |
| Emb.   | 1 unid.   |
| Número da tarifa alfandegária                  | 94032080  |

# Recursos

---

EAN 4028177554085

---

ECLASS 8.0 27180504

## Aprovações

---

Aprovações UL + C-UL (listed)

---

Explicações Declaration of conformity