Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6740.000 Console vertical CX

Estado: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



CX 6740.000 - Console vertical CX

Console vertical de peça única para comando e monitoramento, com placa de montagem grande e elevado grau de proteção IP 55, disponível em quatro medidas diferentes de largura.







Recursos

Cód. Ref.	CX 6740.000
Modelo	Consoles verticais
Material	Armário: chapa de aço de 1,5 mm
	Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação
	em poliuretano expandido
	Placa de montagem: chapa de aço de 2,5 mm
Superfície	Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão,
	acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura
	texturizada
	Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Armário fechado nas laterais e atrás
	Porta dianteira única ou dupla, com sistema de fecho de 3 pontos
	Placa de montagem
	Tampa com fechos de lingueta, dobradiça atrás e 2 hastes de
	fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à
	esquerda; à direita, manual.
	Chapa de base
	Fecho: palheta dupla de 3 mm

© Rittal 2025

Recursos

Dimensões	Largura: 1.000 mm Altura: 970 mm Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	920 mm x 900 mm
Profundidade superior	495 mm
Profundidade inferior	400 mm
Quantidade de portas	2
Código IK	IK10
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Material básico	Chapa de aço
Dimensões	Largura: 1.000 mm Altura: 970 mm Profundidade superior: 495 mm Profundidade inferior: 400 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	72
Peso bruto	75.25
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177983632
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Aprovações

© Rittal 2025 3

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025