

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6746.500**

**Consoles verticais TP**

Estado: 30/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6746.500 - Consoles verticais TP

Consoles verticais TP, unidades prontas para montagem com elevado grau de proteção IP 55, disponíveis em quatro larguras diferentes. Montagem da tampa e da haste de fixação sem usar ferramentas. Compatibilidade com os acessórios do sistema TS 8 como, por exemplo, base soleira e buchas para entrada de cabos.

## Recursos

|  |   |
|--|---|
| Cód. Ref.                              | TP 6746.500   |
| Material                               | Armário: chapa de aço de 1,5 mm<br>Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido<br>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm   |
| Superfície                             | Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada<br>Placa de montagem: galvanizada  |
| Cor                                    | RAL 7035  |
| Escopo de fornecimento                 | Armário fechado nas laterais e atrás<br>Porta ou porta dupla dianteira com fecho de barra<br>Placa de montagem<br>Tampa com dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda, desbloqueio manual à direita<br>Base aberta para entrada de cabos personalizada |
| Dimensões                              | Largura: 600 mm<br>Altura: 973 mm   |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 530 mm x 900 mm   |
| Profundidade superior                  | 500 mm  |
| Profundidade inferior                  | 400 mm  |
| Quantidade de portas                   | 1   |
| Código IK                              | IK08  |

## Recursos

|  |   |
|--|---|
| Nota sobre o código de referência              | As variantes equipadas com duas portas possuem abertura bipartida na base, exigindo 2 embalagens de chapas de base. |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55   |
| Protection category NEMA                       | NEMA 12   |
| Material básico                                | Chapa de aço  |
| Dimensões                                      | Largura: 600 mm<br>Altura: 973 mm<br>Profundidade superior: 500 mm<br>Profundidade inferior: 400 mm                 |
| Emb.   | 1 unid.   |
| Número da tarifa alfandegária                  | 94032080  |
| ECLASS 8.0                                     | 27180504  |
| Descrição do produto                           | Console vertical TP, LxAxP1: 600 x 960 x 400 mm/P2: 500 mm, chapa de aço  |

## Aprovações

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Aprovações  | UL + C-UL (listed)        |
| Explicações | Declaration of conformity |