

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.960 Prateleira retrátil

Estado: 5/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.960 - Prateleira retrátil para TS, PC, IW

Para montagem diretamente no perfil vertical de armários TS na largura do armário.

Recursos

Cód. Ref.	IW 6902.960
Descrição do produto	Para montagem diretamente no perfil vertical do armário TS.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7015
Escopo de fornecimento	Inclui 2 trilhos telescópicos
Capacidade de carga	Carga estática da superfície de 30 kg
Nota	Para armários sem placa de montagem
Nota sobre o código de referência	Também pode ser montada em armários com 800 mm de profundidade com base TS (a fixação do fundo é retrátil).
Superfície	Largura: 465 mm Profundidade: 545 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS PC IW Largura: = 600 mm Profundidade: = 600 mm = 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6,854 kg
Peso bruto	7,215 kg
PCF/emb (cradle to gate)	29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002620

Recursos

ECLASS 8.0

27189261

Descrição do produto

IW Prateleira retrátil para TS, PC, IW, para armários com 600 mm de profundidade