
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# IW 6902.980 Prateleira retrátil

Estado: 12/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## IW 6902.980 - Prateleira retrátil para TS, VX SE, PC, IW

Para montagem diretamente no perfil vertical de armários TS na largura do armário.

#### Recursos

Cód. Ref.	IW 6902.980
Descrição do produto	Para montagem diretamente no perfil vertical do armário TS.
Aplicações	No perfil vertical de armários TS e VX SE
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7015
Escopo de fornecimento	Inclui 2 trilhos telescópicos
Capacidade de carga	Carga estática da superfície de 30 kg
Nota	Paa armários sem placa de montagem
Superfície	Largura: 465 mm Profundidade: 745 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS PC IW VX SE Largura: = 600 mm Profundidade: = 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	8.393
Peso bruto	8.835
PCF/emb (cadle to gate)	34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177289871
ETIM 9	EC002620

© Rittal 2025

#### Recursos

ECLASS 8.0

27189261

© Rittal 2025 3