

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.625

Prateleira retrátil

Estado: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7000.625 - Prateleira retrátil para TE

Conjunto completo composto por uma prateleira ventilada, trilhos telescópicos, bem como um kit de montagem para fixação direta, com possibilidade de fixação em profundidade variável, capacidade de carga: 50 kg.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7000.625
Descrição do produto	Para montagem entre dois níveis de fixação de 19".
Vantagens	Profundidade variável para adaptação à distância entre os níveis de 19" em intervalos de 25 mm Retrátil com retirada total
Material	Base: chapa de aço
Superfície	Base: com pintura Kit de montagem/trilhos telescópicos: galvanizados
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Prateleira ventilada Trilhos telescópicos com kit de montagem
Load capacity static	500 N
Superfície de apoio	Largura: 409 mm Profundidade: 500 mm
Dimensões	Largura: 482,6 mm Profundidade: 500 mm
Distância entre os níveis	395 - 645 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.577
Peso bruto	4.777
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177553149
E-Number Sweden	E7282515

Recursos

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261