

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.630

Régua de tomadas na caixa em plástico

Estado: 23/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.630 - Régua de tomadas na caixa em plástico

Blocos de terminais de 230 volt, utilização sem restrições mesmo de plugues angulares através da disposição dos encaixes na longitudinal.



Recursos

Cód. Ref.	DK 7000.630
Descrição do produto	Régua com 8 tomadas para conectores com contato de segurança (tipo F, CEE 7/4) para montagem vertical no quadro do armário ou no perfil traseiro de 482,6 mm (19"). No perfil de 482,6 mm (19") é necessário um espaço superior a 2 UA. As tomadas estão dispostas em um ângulo de 45° facilitando a conexão de plugues angulares. O cabo de ligação está instalado em um canal de bornes da régua. O canal de bornes possui uma cobertura separada e bornes externos para um aterramento separado.
Material	Plástico
Escopo de fornecimento	Cabo de ligação Parafusos de fixação 2 arruelas dentadas Porcas gaiola M6 condutoras Porcas
Modelo	Sem interruptor
Tomadas	8 x D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Comprimento do cabo de ligação	2 m
Cabo de ligação (tipo)	H05VV-F3G1,5 com terminais

Recursos

Tensão nominal de serviço	230 V AC, 50 Hz
Tensão nominal	230 V AC, 50 Hz
Corrente nominal (máx.)	16 A
Tipo de ligação (elétrica)	Terminais
Instalações possíveis	TE 7000, perfil traseiro de 482,6 mm (19") (> 2 UA) TE 7000, vertical no quadro
Cor da tomada	Preto
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,92 kg
Peso bruto	1,026 kg
Número da tarifa alfandegária	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Descrição do produto	DK-TS REGUA 8 TOMADAS SCHUKO

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------