

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7000.630**

**Régua de tomadas na caixa em plástico**

Estado: 6/02/2026 (Fonte: [ittal.com/br-pt](http://ittal.com/br-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7000.630 - Régua de tomadas na caixa em plástico

Blocos de terminais de 230 volt, utilização sem restrições mesmo de plugues angulares através da disposição dos encaixes na longitudinal.



## Recursos

Cód. Ref.	DK 7000.630
Descrição do produto	Régua com 8 tomadas para conectores com contato de segurança (tipo F, CEE 7/4) para montagem vertical no quadro do armário ou no perfil traseiro de 482,6 mm (19"). No perfil de 482,6 mm (19") é necessário um espaço superior a 2 UA. As tomadas estão dispostas em um ângulo de 45° facilitando a conexão de plugues angulares. O cabo de ligação está instalado em um canal de bornes da régua. O canal de bornes possui uma cobertura separada e bornes externos para um aterramento separado.
Material	Plástico
Escopo de fornecimento	Cabo de ligação Parafusos de fixação 2 arruelas dentadas Porcas gaiola M6 condutoras Porcas
Modelo	Sem interruptor
Tomadas	8 x D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Comprimento do cabo de ligação	2 m
Cabo de ligação (tipo)	H05VV-F3G1,5 com terminais

## Recursos

Tensão nominal de serviço	230 V AC, 50 Hz
Tensão nominal	230 V AC, 50 Hz
Corrente nominal (máx.)	16 A
Tipo de ligação (elétrica)	Terminais
Instalações possíveis	TE 7000, perfil traseiro de 482,6 mm (19") (> 2 UA) TE 7000, vertical no quadro
Cor da tomada	Preto
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.92
Peso bruto	1.026
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177438569
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

## Aprovações

Explicações Declaration of conformity