### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7000.630

# Régua de tomadas na caixa em plástico

Estado: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)




### DK 7000.630 - Régua de tomadas na caixa em plástico

Blocos de terminais de 230 volt, utilização sem restrições mesmo de plugues angulares através da disposição dos encaixes na longitudinal.







#### Recursos

Cód. Ref.	DK 7000.630	
Descrição do produto	Régua com 8 tomadas para conectores com contato de seguranç (tipo F, CEE 7/4) para montagem vertical no quadro do armário ou no perfil traseiro de 482,6 mm (19"). No perfil de 482,6 mm (19") e necessário um espaço superior a 2 UA. As tomadas estão dispostas em um ângulo de 45° facilitando a conexão de plugues angulares. O cabo de ligação está instalado em um canal de born da régua. O canal de bornes possui uma cobertura separada e bornes externos para um aterramento separado.	
Material	Plástico	
Escopo de fornecimento	Cabo de ligação Parafusos de fixação 2 arruelas dentadas	
	Porcas gaiola M6 condutoras	
	Porcas	
Modelo	Sem interruptor	
Tomadas	8 x D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)	
Comprimento do cabo de ligação	2 m	
Cabo de ligação (tipo)	H05VV-F3G1,5 com terminais	

© Rittal 2025

#### Recursos

Tensão nominal de serviço	230 V AC, 50 Hz
Tensão nominal	230 V AC, 50 Hz
Corrente nominal (máx.)	16 A
Tipo de ligação (elétrica)	Terminais
Instalações possíveis	TE 7000, perfil traseiro de 482,6 mm (19") (> 2 UA) TE 7000, vertical no quadro
Cor da tomada	Preto
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.92
Peso bruto	1.026
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177438569
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

## Aprovações

Explicações	Declaration of conformity	

© Rittal 2025 3