

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7030.060**

**Fonte de alimentação do CMC III**

Estado: 23/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.060 - Fonte de alimentação do CMC III para unidade de processamento, unidade de processamento Compact, faixa luminosa LED, módulo de controle de portas

Fonte de alimentação CMC III para aplicação em diferentes faixas de tensão.



## Recursos

Cód. Ref.	DK 7030.060
Descrição do produto	Esta fonte de alimentação foi adaptada especificamente ao design do CMC III e pode ser instalada em uma unidade de montagem. Além de um conector especial para a unidade de processamento CMC III/Compact, existem mais dois bornes como saídas de 24 V à disposição.
Material	Plástico
Superfície	Placa frontal: lisa Caixa: texturizada
Cor	Lado da frente: RAL 9005 Caixa: RAL 7035
Escopo de fornecimento	Cabo de ligação de 24 V (DC) Inclui material de fixação para montagem em superfícies
Comprimento do cabo de ligação	600 mm
Input connection	Tomada IEC C14

# Recursos

---

Corrente máxima de saída	2,5 A
Dimensões	Largura: 138 mm Altura: 40 mm Profundidade: 132 mm
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...40 °C
Tensão de saída	Tensão de saída: 24 V DC
Umidade relativa do ar (sem condensação)	5...95 %
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,65 kg
Peso bruto	0,652 kg
Número da tarifa alfandegária	85043121
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Descrição do produto	CMC III FONTE DE ALIMENTACAO

# Aprovações

---

Aprovações	UL UR + C-UR (recognized)
Explicações	Manufacturer's declaration Declaration of conformity