

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.265

Portas para VX IT

Estado: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com.br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.265 - Portas para VX IT para abertura automática de porta (ADO)

Portas VX IT transparentes e em chapa de aço com janelas para ventilação para abertura automática em caso de alarme



Recursos

Cód. Ref.	VX 7030.265
Modelo	<p>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm</p> <p>Amortecedor com mola para abertura das janelas para ventilação</p> <p>Ímã para fixar as janelas para ventilação</p> <p>Sem energia elétrica, as janelas para ventilação ficam abertas</p> <p>Porta transparente: 2 vidros de segurança escurecidos</p> <p>inteiriça com janelas para ventilação</p> <p>Quadro: perfil em alumínio extrudado</p>

Recursos

Vantagens	<p>Opção de controle remoto pelo sistema CMC III</p> <p>Alto nível de proteção pelo uso de vidro de segurança escurecido</p> <p>Alta estabilidade pela combinação das janelas para ventilação com o quadro de reforço da porta</p> <p>As janelas para ventilação ocupam apenas 200 mm do espaço da saída de emergência</p> <p>Não é necessário adaptar o sistema de fecho</p> <p>A abertura manual das portas não influencia as janelas para ventilação</p> <p>Abertura automática das janelas para ventilação em caso de faltar energia elétrica</p>
Dados técnicos	<p>Espaço externo ocupado pela janela para ventilação: 200 mm (aberta)</p> <p>Espaço interno ocupado pela estrutura mecânica: 52,5 mm</p> <p>Instalação da porta: à direita (modelos inteiros podem ser mudados para a esquerda)</p> <p>Cabo de ligação partindo da fixação da porta: 2,5 m</p>
Funcionamento	<p>Controle pelo módulo de controle de portas (DCM) do CMC III</p> <p>Em caso de emergência – falha no sistema de climatização ou ativação do sistema de extinção de incêndio –, as janelas para ventilação verticais integradas abrem automaticamente</p> <p>Dependendo do espaço e da temperatura, o ar do ambiente é utilizado para uma refrigeração de emergência ou o gás extintor pode entrar diretamente nos racks para TI</p> <p>Sempre devem ser utilizadas as portas dianteiras e traseiras do sistema ADO</p>
Material	<p>Quadro: perfil em alumínio extrudado</p> <p>Visores: vidro de segurança escurecido</p>
Escopo de fornecimento	Porta transparente com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Com DC	0,78 A
Dimensões	<p>Largura: 800 mm</p> <p>Altura: 2.200 mm</p>
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20 com as janelas para ventilação fechadas
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	45
Peso bruto	46
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177925892
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
