

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável

Estado: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.883 - Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável Para armários de servidores e de rede com dois quadros de montagem em polegadas e TE, trilhos com perfil em L

Para TE, quadro de montagem de 19", trilhos perfilados em L, retrátil.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7063.883
Descrição do produto	O trilho deslizante é estendido até o respectivo comprimento necessário e fixado entre o nível de montagem dianteiro e traseiro. As saliências traseiras para o encaixe e os parafusos dianteiros permitem uma montagem sem maiores problemas. O devido componente a ser integrado é inserido horizontalmente sobre o trilho deslizante e opcionalmente fixado no nível de montagem através de seus orifícios de fixação.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Nota	A estrutura extremamente estreita do trilho deslizante permite sua aplicação na maioria dos casos de integração de componentes em polegadas. Devido à sua fixação no nível de montagem padronizado, pode ser utilizado com componentes de qualquer marca. O trilho deslizante reduz minimamente o espaço de montagem embaixo do trilho de montagem, de forma que a unidade de altura logo abaixo somente permite utilização limitada.
Capacidade de carga (estática)	80 kg
Superfície de apoio	Largura: 50 mm
Comprimento	590: 930 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	3.25

Recursos

Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177517783
ECLASS 8.0	27189261